


PHILIPS

Eco passport

CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.



Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



Energie

- **Regulovatelné:** Ano
- **Štítek energetické účinnosti (EEL):** A+
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 111,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 7,2 W



Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 15000 h



Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,794 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,077 kg



Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost SAP (kus):** 0,070 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.