



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen  |                              |                                                   |                      |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Sockel                    | E27 [E27]                    | Lichtstrom                                        | 470 lm               |
| Nennlebensdauer           | 15.000 Stunde(n)             | Lichtfarbe                                        | Warmer Schimmer (WG) |
| Schaltzyklus              | 20.000                       | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 2200 K          |
| Beleuchtungstechnologie   | LED                          | Nennlichtausbeute (nom.)                          | 94,00 lm/W           |
| EU RoHS-konform           | Ja                           | Farbkonsistenz                                    | <6                   |
|                           |                              | Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 90                   |
|                           |                              | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %                 |
| Lichttechnische Daten     |                              |                                                   |                      |
| Farbcode                  | 927-922 [CCT of 2700K-2200K] |                                                   |                      |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 270 Grad                     |                                                   |                      |

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Betrieb und Elektrik        |               |
| Netzfrequenz                | 50 to 60 Hz   |
| Eingangsfrequenz            | 50 bis 60 Hz  |
| Energieverbrauch            | 5 W           |
| Lampenstrom (Nom)           | 32 mA         |
| Äquivalente Leistung        | 40 W          |
| Startzeit (Nom)             | 0,5 s         |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht  | 0.5 s         |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.7           |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V     |
| Temperatur                  |               |
| Gehäusetemperatur (Nom)     | 50 °C         |
| Lichtregelung und Dimmen    |               |
| Dimmbar                     | Ja            |
| Mechanik und Gehäuse        |               |
| Kolbenausführung            | Klar          |
| Kolbenform                  | A60 [A 60 mm] |

Abmessungsskizzen


|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Genehmigung und Anwendung       |                                       |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 5 kWh                                 |
| EyeComfort                      | Ja                                    |
| Produktdaten                    |                                       |
| Bestell-Produktname             | CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL |
| Gesamt-Produktcode              | 871869977054900                       |
| Bestellcode                     | 77054900                              |
| Material-Nr. (12NC)             | 929002391602                          |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                     |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718699770549                         |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                                    |
| EAN Umverpackung                | 8718699770556                         |

| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL | 60 mm | 106 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL

