



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstrom	806 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Schaltzyklus	20.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2200 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	270 Grad		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Abmessungsskizzen


Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869977042600
Bestellcode	77042600
Material-Nr. (12NC)	929002391702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699770426
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699770433

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

