



Klassiska LED-lampor med glödtråd

CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	5-40W

Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT av 2 200 K-2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	270 °
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja


Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]

Klassiska LED-lampor med glödtråd

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869978009800
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR
EAN/UPC – Produkt	8718699780098

Beställningsnummer	78009800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002392202
Nettovikt (stycke)	0,030 kg


Måttskiss




A60 230V 6-40W 470lm 2700-2200K E27 D FR

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	60 mm	106 mm


Fotometriska data



LEDbulb CLA 5W A60 E27 927 922 FR




LEDbulb CLA 5W A60 E27 927 922 FR



LEDbulb CLA WGD CRI90

Klassiska LED-lampor med glödtråd

Livslängd



15K LED

15K LMP

