

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sockel                   | E14 [E14]        |
| Nennlebensdauer          | 15.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus             | 20.000           |
| Beleuchtungstechnologie  | LED              |
| EU RoHS-konform          | Ja               |

| Lichttechnische Daten           |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Farbcode                        | 927-922 [CCT of 2700K-2200K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)       | 270 Grad                     |
| Lichtstrom                      | 250 lm                       |
| Lichtfarbe                      | Warmer Schimmer (WG)         |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 2200 K                  |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 78,00 lm/W                   |
| Farbkonsistenz                  | <6                           |

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 90           |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %         |
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                       |              |
| Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Energieverbrauch                                  | 3,2 W        |
| Lampenstrom (Nom)                                 | 17 mA        |
| Äquivalente Leistung                              | 25 W         |
| Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0,5 s        |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0,7          |
| Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |
| <b>Temperatur</b>                                 |              |
| Gehäusetemperatur (Nom)                           | 45 °C        |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>                   |              |
| Dimmbar                                           | Ja           |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>                       |              |
| Kolbenausführung                                  | Klar         |


## Abmessungsskizzen

| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL | 35 mm | 99 mm |


|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolbenform                       | B35 [B 35 mm]                               |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                             |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.  | 4 kWh                                       |
| EyeComfort                       | Ja                                          |
| <b>Produktdaten</b>              |                                             |
| Bestell-Produktname              | CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts   | Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL |
| Gesamt-Produktcode               | 871869977058700                             |
| Bestellcode                      | 77058700                                    |
| Material-Nr. (12NC)              | 929002393202                                |
| Anzahl pro Verpackung            | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste          | 8718699770587                               |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton  | 10                                          |
| EAN Umverpackung                 | 8718699770594                               |

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


## Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

