

PHILIPS

Eco passport

TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, joka korvaa perinteiset suurpainepurkauslamput. Hyödynnä ledin edut, kuten energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä. Matalan alkuinvestoinnin ansiosta lediin vaihto kerryttää heti säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa TrueForce Core LED I&R -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusluokka: D
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 135,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W

Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 15000 h

Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,598 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,038 kg

Aineet

- EU REACH -rajoitusten mukainen: Kyllä
- EU REACH SVHC -vaatimustenmukaisuusvakuutus: Kyllä
- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä
- Halogeenittomuutta noudattava: Ei

Paino ja materiaalit

- Net Weight (Piece): 0,048 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.