

# PHILIPS

## Eco passport

## LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF Perinteiset ledihehkulankalamput

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.



### Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

### Energia-

- **Himmennettävä:** Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- **Energiatohokkuusluokka:** F
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 90,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 7,2 W

### Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 15000 h

### Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,866 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,103 kg

### Aineet

- **EU RoHS -määrausten mukainen:** Kyllä

### Paino ja materiaalit

- **SAP-nettopaino (kappale):** 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.