

# PHILIPS

## Eco passport

## LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF Klassieke LED-gloeidraadlampen

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen



### Our eco passport

Als geboren innovators zetten we ons als Signify in om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren met slimme, gezonde en duurzame verlichtingsoplossingen. Door deze visie lopen we voorop in de innovatie van de verlichtingsindustrie. Vernieuwing is altijd een onderdeel van ons ontwerpproces en met innovaties als circulaire en connected verlichting zetten we duurzaamheid centraal. Want slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie is een must.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO<sub>2</sub>-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



### Energie

- **Dimbaar:** Alleen met specifieke dimmers
- **Energie-efficiëntieklasse:** F
- **Lichtrendement (gespec.) (nom.):** 90,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 7,2 W



### Circulariteit

- **Nominale levensduur (nom.):** 15000 h



### Verpakking

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,866 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,103 kg



### Stoffen

- **Conform EU RoHS-richtlijn:** Ja



### Gewicht en materialen

- **Nettogewicht SAP (per stuk):** 0,100 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.