



Classic filament LEDbulbs

LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	270 °
Flusso luminoso	650 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,2 W
Corrente lampada (Nom)	45 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Classic filament LEDbulbs

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Crown Mirror
Forma lampadina	G125 [G 125 mm]


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	465209
EyeComfort	Si

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Nome completo prodotto	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Full EOC	871869978249800
Codice d'ordine	78249800
Codice materiale (12NC)	929002412901
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699782498
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699782504

Disegno tecnico




Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Light Distribution Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Durata



Life Expectancy Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

