




Klassieke filament LEDbulb



LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	270 graden
Lichtstroom	650 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C


Klassieke filament LEDbulb

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mirror Crown
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	G125 [G 125 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465209
EyeComfort	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Volledige productnaam	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Full EOC	871869978249800
Bestelcode	8718699782498
Materiaalnr. (12NC)	929002412901
Lokale code	78249800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699782498
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699782504


Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm



Light Distribution Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

