



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5

Nya Philips MASTER LEDtube Mains T5 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen kan Philips MASTER LEDtube Mains T5 installeras i armaturer som drivs med nätspänning. Så enkelt! Philips MASTER LEDtube Mains T5 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under hela livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 000 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (max)	90 mA
Lampström (min)	35 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	100–240 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

MASTER LEDtube Mains T5

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	600 mm

Användning och godkännande


Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5
-------------------------	--------------------------------


Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5
Full EOC	871869978343300
Beskrivning av lokal kod	8295636
Beställningsnummer	78343300
Materialnummer (12NC)	929002420608
Lokal kod	8295636
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699783433
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699783440

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5

