

PHILIPS

Eco passport

LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4 Other LEDtube

A Philips LEDtube a LED fényforrást hagyományos, fénycsöves formájú kivitelben biztosítja. Ideális megoldás az általános világítási alkalmazások továbbfejlesztéséhez: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál és környezetbarát.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A++
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 113,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 2,2 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 30000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,260 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,028 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.