



Other LEDtube



LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integroi LED-valonlähteen perinteisen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi valonlähteeksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	S14s
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	30 000 tuntia
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	140 °
Valovirta	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	0,1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,1

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,2 W
Lampun virta (nim.)	22 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220–240 V
Kytkevät virtasysäys verkkoon	1,5
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	159
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	220
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja sytytin	30
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	306
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	330

Other LEDtube

Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM- liitäntälaite ja sytytin	49
--	----

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	30 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	300 mm
Hehkulampun muoto	Muut

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen CE-merkintä KEMA Keur -todistus

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	387349
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Koko tuotenimi	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Full EOC	871951426356700
Tilauskoodi	929002444201
Tuotekoodi (12NC)	929002444201
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514263567
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8719514263574

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Valonjakotiedot




Lighting Information
Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4


General uniform lighting - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4



Life Expectancy Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4




Life Expectancy Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4



Lumen Maintenance Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Other LEDtube

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

