



SceneSwitch LED körteégők



LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Bizonyos esetekben a hideg fény a megfelelő, más hangulatokhoz a kellemes, meleg fény illik. A Philips SceneSwitch LED-es fényforrással különféle megvilágítást állíthat be egyetlen szokványos izzólámpa vagy gyertya alakú formával. Ráadásul nincs szükség fényerő-szabályozóra! Tegye optimálissá a világítást a lazításhoz, a hobbijaihoz, a pihenéshez vagy a munkához. Ehhez elég megnyomnia a kapcsolót. Mégpedig a már meglévő kapcsolót! Semmi mást nem kell beszerezni.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Színkód	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Színmegjelölés	Meleg/Extra meleg/Nagyon meleg
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 2500 2200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	107,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	0,9
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	1,6 3 7,5 W
Fényforrás árama (névleges)	43 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

SceneSwitch LED körteégők

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahatékonysági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	739282
EyeComfort	Igen

Termékadatok


A termék megrendelési neve	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Teljes terméknev	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Full EOC	871951426396301
Rendelési kód	26396301
Cikkszám (12NC)	929002445517
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514263963
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514263994

Méretezett rajza




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10


SceneSwitch LED körteégők

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR
ND 1PF/10

Élettartam



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND
1PF/10

