



Żarówki LED SceneSwitch

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 2500 2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,00 lm/W
Jednorodność barw	<6


Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	1,6 3 7,5 W
Lamp Current (Nom)	43 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Żarówki LED SceneSwitch

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	739282
EyeComfort	Tak


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Pełna nazwa produktu	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Full EOC	871951426396301
Kod zamówienia	26396301
Materiał Nr (12NC)	929002445517
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514263963
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514263994

Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10


Żarówki LED SceneSwitch

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR
ND 1PF/10

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND
1PF/10

