



SceneSwitch LEDbulbs



LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν ψυχρό φως, άλλες χρειάζονται τη φιλική ατμόσφαιρα που δίνει η θερμή λάμψη. Με τους λαμπτήρες Philips SceneSwitch LEDbulb, μπορείτε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτός από έναν μόνο λαμπτήρα. Και δεν χρειάζεστε ρυθμιστή έντασης! Βελτιστοποιήστε τον φωτισμό σας για χαλάρωση, χόμπι, αναψυχή ή εργασία. Απλά με το πάτημα ενός διακόπτη. Και αυτός είναι ο υφιστάμενος διακόπτης σας! Δεν απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Κωδικός χρώματος	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Ανάθεση χρωμάτων	Θερό/Εξίτρα θερό/Πολύ θερό
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 2500 2200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	107,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	0,9
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας


Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	1,6 3 7,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	43 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V

SceneSwitch LEDbulbs

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [A 60 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	739282
EyeComfort	Ναι


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Πλήρες όνομα προϊόντος	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Full EOC	871951426396300
Κωδικός παραγωγέας	26396300
Αρ. υλικού (12NC)	929002445558
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514263963
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8719514263970

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4


SceneSwitch LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW
FRND 1SRT4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND
1SRT4

