



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	55,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Energieverbruik	4,5 W	
Lampstroom (nom.)	26 mA	
Overeenkomstig vermogen	25 W	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Arbeidsfactor	0,5	
Spanning (nom.)	220-240 V	
Operationele temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C	
Dimbaarheid en regelsystemen		
Dimbaar	Ja	

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Roze
Lampvorm	ST19

Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4
-----------------------------	--------------------------------------


Volledige productnaam	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4
Full EOC	871951426953800
Bestelcode	26953800
Materiaalnr. (12NC)	929002453701
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514269538
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514269545

Maatschets




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	64 mm	140 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4




OSRAM Fotometrische M... Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

