




Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales

Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	55,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité


Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rose
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Nom de produit complet	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Code EOC	871951426955200
Code de commande	26955200
Code 12NC	929002453801
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514269552
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514269569

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

