



Ecotone Nagy Fényáramú Twister

Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6

Tökéletes, magas fényáramú, energiatakarékos megoldás olyan helyekre, ahol közvetlenül látható, így dekoratív célokat is betölthet.

Termék adatok

| Általános információ | |
|--|---|
| Fejelés | E27 [E27] |
| Névleges élettartam (névleges) | 10000 h |
| Kapcsolási ciklus | 10000X |
| Technikai adatok | |
| Színkód | 827 [2700 K korrelált színhőmérséklet] |
| Fényáram (névleges) | 3080 lm |
| Fényáram (névleges) (névleges) | 3080 lm |
| Színmegjelölés | meleg fehér (WW) |
| Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges) | 88 % |
| A színérték X koordinátája (névleges) | 463 |
| A színérték Y koordinátája (névleges) | 420 |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges) | 2700 K |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 68,38 lm/W |
| Színvisszaadási index (névleges) | 80 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 60 % |
| Működtetés és elektronika | |
| Bemeneti frekvencia | 50 vagy 60 Hz |

| | |
|--|-----------|
| Teljesítmény (névleges) | 45,0 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 190 mA |
| Indulási idő (névleges) | 1,5 s |
| Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum) | 60 s |
| Teljesítménytényező (névleges) | 0,92 |
| Feszültség (névleges) | 220-240 V |

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| | |
|-----------------------|------|
| Szabályozható fényerő | srsz |
|-----------------------|------|

Tanúsítvány és alkalmazási területek

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energiatakarékosági címke (EEL) | A |
| Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3,5 mg |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 45 kWh |

Termékadatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Teljes termékkód | 872790080822300 |
| A termék megrendelési neve | Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6 |
| EAN/UPC - termék | 8727900808223 |
| Rendelési kód | 80822300 |


Ecotone Nagy Fényáramú Twister

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Számláló – csomag dobozonként | 1 |
| Számláló – csomag dobozonként | 6 |
| Anyagszám (12NC) | 929676005701 |

| | |
|---------------------|----------|
| Nettó tömeg (darab) | 0,270 kg |
|---------------------|----------|

Figyelmeztetések és biztonság

Méretezett rajza



| Product | C (max) | F (max) | D (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6 | 244 mm | 88,1 mm | 102 mm |

HL HS HV 10Kh EMI HPF 45W 220-240V E27WW

