



# Tornado High Lumen

## Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6

45.0 W E27 Spirale

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                |                                | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| Attacco                              | E27 [E27]                      |   | 68,38 lm/W  |
| Durata nominale                      | 10.000 ore                     | Indice di resa cromatica (CRI)          | 80          |
| Ciclo di commutazione on/off         | 10.000                         | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)  | 60 %        |
| Durata specificata (ore)             | 10.000 ore                     | <b>Funzionamento e parte elettrica</b>  |             |
| Lighting Technology                  | Compact Fluorescent Integrated | Frequenza di linea                      | 50 or 60 Hz |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b> |                                | Frequenza di ingresso                   | 50 o 60 Hz  |
| Codice colore                        | 827 [CCT of 2700K]             | Consumo energetico                      | 45,0 W      |
| Flusso luminoso                      | 3.080 lm                       | Corrente lampada (Nom)                  | 190 mA      |
| Designazione colore                  | Bianco caldo (WW)              | Tempo di avvio (Nom)                    | 1,5 s       |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)       | 463                            | Fattore di potenza (frazione)           | 0,92        |
| Coordinata cromatica Y (Nom)         | 420                            | Tensione (Nom)                          | 220-240 V   |
| Temperatura del colore correlata     | 2700 K                         |   |             |

## Tornado High Lumen

### Controlli e dimmerazione

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

### Meccanica e corpo

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Forma lampadina | Spirale |
|-----------------|---------|

### Approvazione e applicazione

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 3,5 mg |
|----------------------------------|--------|


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Consumo energetico kWh/1000 h | 45 kWh |
|-------------------------------|--------|

### Dati del prodotto

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nome prodotto ordine | Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6 |
|----------------------|-------------------------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6 |
| Full EOC                                    | 872790080822300                     |
| Codice d'ordine                             | 80822300                            |
| Codice materiale (12NC)                     | 929676005701                        |
| Codice locale                               | HTORN45WW                           |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8727900808223                       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                                   |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900808230                       |

## Disegno tecnico



| Product                             | C (max) | F (max) | D (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6 | 244 mm  | 88,1 mm | 102 mm  |

