



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6

45.0 W E27 Spirale

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata di vita nominale (Nom)	10000 h
Ciclo di commutazione on/off	10.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Flusso luminoso (Nom)	3080 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3080 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	88 %
Coordinata cromatica Y (Nom)	313
Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68,38 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	60 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	45,0 W

Corrente lampada (Nom)	190 mA
Tempo di avvio (Nom)	1,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Max)	60 s
Fattore di potenza (Nom)	0.92
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	45 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790080719600
Nome prodotto ordine	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6
EAN/UPC - Prodotto	8727900807196
Codice d'ordine	80719600
Codice Locale	HTORN45CDL
Numeratore - Quantità per confezione	1

Tornado High Lumen

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929676005901
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg

Disegno tecnico



HL HS HV 10Kh EMI HPF 45W 220-240VE27CDL

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6	244 mm	88,1 mm	102 mm

