



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E40 [E40]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80
Nominální životnost	10 000 h		60 %
Cyklus zapnutí	10 000	Provozní a elektrické	
Jmenovitá životnost (hodiny)	10 000 h	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	75,0 W
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Proud zdroje (jmen.)	350 mA
Světelný tok	5 550 lm	Doba spuštění (jmen.)	1,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinník (zlomek)	0.92
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	463	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	420	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Stmívatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73.96 lm/W		

Tornado High Lumen

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	Spirála
--------------	---------

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (max.)	5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	75 kWh

Označení a balení

Objednací název produktu	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Celý název výrobku	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Full EOC	872790080832200
Objednací kód	80832200
Číslo materiálu (12NC)	929676006301
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900808322
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900808339

Rozměrové výkresy

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

