



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Solución perfecta de ahorro de energía, de alta luminosidad, para su uso en lugares en que son visibles directamente, añadiendo un efecto decorativo.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E40 [E40]	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	60 %
Vida útil nominal	10.000 hora(s)	Line Frequency	50 or 60 Hz
Ciclo de encendido/apagado	10.000	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)	Consumo de energía	75,0 W
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Corriente de lámpara (nom.)	350 mA
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	1,5 s
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Factor de potencia (fracción)	0.92
Flujo luminoso	5.550 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y regulación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	463	Regulable	No
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	420	Mecánicos y de carcasa	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Forma de la bombilla	Espiral
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73,96 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

Tornado High Lumen

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	75 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Nombre completo del producto	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Full EOC	872790080832200

Código de pedido	80832200
Código 12NC	929676006301
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900808322
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900808339

Plano de dimensiones

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

