



# Tornado High Lumen

## Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Durata nominale	10.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	10.000
Durata specificata (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	5.550 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromatica Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73,96 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	60 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	75,0 W
Corrente lampada (Nom)	350 mA
Tempo di avvio (Nom)	1,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.92
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

## Tornado High Lumen

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale

  

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	75 kWh

  

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Nome completo prodotto	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Full EOC	872790080832200

Descrizione codice locale	HTORN75WW
Codice d'ordine	80832200
Codice materiale (12NC)	929676006301
Codice locale	HTORN75WW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900808322
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900808339

## Disegno tecnico

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

