



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Solução economizadora com valor de lúmens elevado perfeita para utilização em locais onde são directamente visíveis, acrescentando um efeito decorativo.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E40 [E40]		60 %
Vida útil nominal	10.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Ciclo de comutação	10.000	Frequência de linha	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 h	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de Energia	75,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	350 mA
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Tempo de arranque (Nom.)	1,5 s
Fluxo Luminoso	5.550 lm	Fator de potência (Fração)	0.92
Designação da cor	Branco quente (WW)	Tensão (Nom.)	220-240 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	463	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	420	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Características mecânicas e compartimento	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73,96 lm/W	Formato da lâmpada	Espiral
Color rendering index (CRI)	80		

Tornado High Lumen

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	75 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Nome do produto completo	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Código do produto completo	872790080832200

Código de encomenda	80832200
N.º material (12NC)	929676006301
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900808322
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8727900808339

Desenho dimensional

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

