



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Doskonałe energooszczędne lampy o mocnym strumieniu świetlnym nadające się do użytku w miejscach, gdzie będą bezpośrednio widoczne, ponieważ mogą pełnić funkcję dekoracyjną.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]	60 %	
Nominalny okres eksploatacji	10 000 h		
Cykl Przetwarzania	10 000		
Trwałość Znamionowa (Godziny)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Dane techniczne oświetlenia		Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Strumień Świetlny	5 550 lm	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Zużycie energii	75,0 W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	313	Lamp Current (Nom)	350 mA
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	337	Czas uruchomienia (Nom)	1,5 s
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.92
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,96 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Układy sterowania i ściemnianie	
		Z możliwością przyciemniania	Nie

Tornado High Lumen

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Spiralne
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	75 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6
Pełna nazwa produktu	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Full EOC	872790080723300
Kod zamówienia	80723300
Materiał Nr (12NC)	929676006501
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900807233
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900807240

Rysunki techniczne

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

