



Eco Twister

ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12

Essa lâmpada compacta em formato espiral oferece tempo de vida útil de até 6000 horas. A família inclui produtos de 8 a 23 W, permitindo fácil substituição da maioria das lâmpadas GLS de 30 a 100 W.

Avisos e Segurança

- Ao quebrar uma lâmpada, é extremamente improvável que tenha impacto em sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile o ambiente por 30 minutos e remova as partes, preferivelmente com luvas. Coloque as partes em um saco plástico e leve para um apropriado para reciclagem. Não utilize aspirador de pó.
- Lâmpadas compactas fluorescentes devem ser tratadas como resíduos especiais: devem ser tratadas em um local apropriado para reciclagem. No Brasil, procure postos autorizados para coleta e reciclagem de lâmpadas compactas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	6.000 hora(s)
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	6.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo luminoso	1.180 lm
Designação da cor	Luz natural
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	313
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	337
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	59 lm/W
Color rendering index (CRI)	77

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de energia	20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	270 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	<2 s
Fator de potência (fração)	0.5
Tensão (Nom.)	110-127 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Eco Twister

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	Espiral
------------------	---------

Aprovação e aplicação

Produto energeticamente eficiente	Sim
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12
Nome do produto completo	ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12
Full EOC	871869643644800

Descrição do código local	LAMPADA FLUOR COMPACTA TWIST20-80W127C
---------------------------	---

Código de encomenda	929689001401
---------------------	--------------

Nº do material (12NC)	929689001401
-----------------------	--------------

Código local	TWIST20-80W127C
--------------	-----------------


Numerador — Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - produto/caixa	8718696436448
-------------------------	---------------

Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
---	----

EAN/UPC - caixa	8718696436455
-----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12	55 mm	108,5 mm	46,5 mm



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração