



ECO HOME

ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6

Eco Home es la opción básica de ahorro de energía de las lámparas fluorescentes compactas Philips, que ofrece una gran rentabilidad con una calidad y un rendimiento confiables. Es el reemplazo ideal de alta calidad y bajo consumo para las lámparas incandescentes, ya que consume hasta un 80 % menos de energía que las lámparas incandescentes estándares y dura hasta 6 años (sobre la base de un uso residencial promedio de 1000 horas por año o 3 horas por día).

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	8.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	5.000
Vida útil promedio (horas)	8.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1.067 lm
Designación de color	luz natural fría
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	58 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	50 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz

Consumo de energía	18,0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	245 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,3 s
Factor de potencia (fracción)	0.55
Voltaje (nominal)	110-127 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Tubular

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	18 kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6
Nombre del producto completo	ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6

ECO HOME

Full EOC	871829165077500
Código del pedido	929689013802
N.º de material (12NC)	929689013802
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291650775

Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718291650782

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6	36,0 mm	143 mm	48,4 mm

