



Tornado T2

Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Nagy teljesítményű energiatakarékos lámpa. Ez a lámpa a lehető legjobban ötvözi az alacsony energiaigényt és a rendkívül kis méretet. További előnye a különlegesen hosszú élettartam.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Névleges élettartam (névleges)	10000 h
Kapcsolási ciklus	10000X
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	970 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	970 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	88 %
A színérték X koordinátája (névleges)	463
A színérték Y koordinátája (névleges)	420
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	65 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítmény (névleges)	15.0 W
Fényforrás árama (névleges)	110 mA

Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (minimum)	5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum)	40 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.6
Feszültség (névleges)	220-240 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
-----------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh

Termékatadatok


Teljes termékkód	872790092578400
A termék megrendelési neve	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - termék	8727900925784
Rendelési kód	92578400
Számláló - csomag dobozonként	1

Tornado T2

Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929689114708
Nettó tömeg (darab)	0,054 kg

Figyelmeztetések és biztonság

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

QSPIR-F Erp 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz

