



Tornado Esaver

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lâmpada economizadora de alto desempenho. Esta lâmpada oferece a melhor combinação entre elevada eficiência energética e tamanho extra compacto. Outra vantagem adicional é a duração muito longa.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]		65 %
Vida útil nominal	10.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Ciclo de comutação	10.000	Frequência de linha	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 h	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de Energia	15,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	110 mA
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Fluxo Luminoso	900 lm	Tempo de aquecimento até 60% de luz	5-40 s s
Designação da cor	Luz natural fria	Fator de potência (Fração)	0.6
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	313	Tensão (Nom.)	220-240 V
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	337	Controlos e regulação	
Temperatura de cor correlacionada	6500 K	Regulável	Não
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	61 lm/W		
Color rendering index (CRI)	80		

Tornado Esaver

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada Espiral

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 2,0 mg

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 1,5 mg


Consumo de energia kWh/1000 h 15 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Nome do produto completo	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
Código do produto completo	872790092584500
Código de encomenda	92584500
N.º material (12NC)	929689114802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900925845
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8727900925852

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

