



Tornado T2

Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Nagy teljesítményű energiatakarékos lámpa. Ez a lámpa a lehető legjobban ötvözi az alacsony energiaigényt és a rendkívül kis méretet. További előnye a különlegesen hosszú élettartam.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon posztyót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	65 %	
Névleges élettartam	10 000 h		
Kapcsolási ciklus	10 000		
Névleges élettartam (óra)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	865 [CCT of 6500K]	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Fényáram	1 305 lm	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Színmegjelölés	Hideg nappali fény	Teljesítményfelvétel	20,0 W
Színérték X koordinátája (névleges)	313	Fényforrás árama (névleges)	150 mA
Színérték Y koordinátája (névleges)	337	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K	Felfutási idő 60%-os fényáramig	5–40 mp s
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	64 lm/W	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Színvisszaadási index (CRI)	80	Feszültség (névleges)	220–240 V
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Nem

Tornado T2

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	Spirál
------------------------	--------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6
----------------------------	--

Teljes terméknev	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871016340515500
Rendelési kód	40515500
Cikkszám (12NC)	929689115001
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163405155
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163405162

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	116,0 mm	47 mm

