



Economy stick

Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnnyel.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon poszívót.
- A kompakt fénycsöves lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok


Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]		70 %
Névleges élettartam	6 000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklus	6 000	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Névleges élettartam (óra)	6 000 h	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Teljesítményfelvétel	11,0 W
Technikai adatok		Fényforrás árama (névleges)	80 mA
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Fényáram	660 lm	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színérték X koordinátája (névleges)	463	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	420	Szabályozható	Nem
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Mechanika és tokozás	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	59 lm/W	Fényforrásbúra formája	Rúd alakú
Színvisszaadási index (CRI)	82		

Economy stick

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	11 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6
Teljes terméknév	Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6

Full EOC	871829165853500
Rendelési kód	65853500
Cikkszám (12NC)	929689116501
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291658535
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291658542

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6	21,7 mm	138 mm	40,4 mm

