



# Economy stick

## Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6

Energoooszczędne źródło o długiej żywotności i niskim zużyciu energii. Jakość firmy Philips za niską cenę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)       |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27]                      | 70 %                                        |              |
| Nominalny okres eksploatacji            | 6 000 h                        | <b>Eksplotacja i połączenie elektryczne</b> |              |
| Cykl Przełączania                       | 6 000                          | Częstotliwość linii                         | 50 or 60 Hz  |
| Trwałość Znamionowa (Godziny)           | 6 000 h                        | Częstotliwość wejściowa                     | 50 lub 60 Hz |
| Lighting Technology                     | Compact Fluorescent Integrated | Zużycie energii                             | 11,0 W       |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>      |                                | Lamp Current (Nom)                          | 80 mA        |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]             | Czas uruchomienia (Nom)                     | 0,3 s        |
| Strumień Świetlny                       | 660 lm                         | Współczynnik mocy (ułamek)                  | 0.6          |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW)        | Napięcie (Nom)                              | 220-240 V    |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 463                            | <b>Układy sterowania i ściemnianie</b>      |              |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 420                            | Z możliwością przyciemniania                | Nie          |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K                         | <b>Mechanika i korpus</b>                   |              |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 59 lm/W                        | Kształt bańki                               | Podłużne     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 82                             |                                             |              |

## Economy stick

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 2,0 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 1,5 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 11 kWh |

### Dane techniczne produktu

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6 |
| Pełna nazwa produktu         | Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6 |
| Full EOC                     | 871829165853500                        |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                  | 65853500      |
| Materiał Nr (12NC)              | 929689116501  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718291658535 |
| Numerator - Packs per outer box | 6             |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718291658542 |

### Rysunki techniczne



| Product                                | D (max) | C (max) | F (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6 | 21,7 mm | 138 mm  | 40,4 mm |

