



Economy stick

Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnnyel.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon poszívót.
- A kompakt fénycsöves lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]		70 %
Névleges élettartam	6 000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklus	6 000	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Névleges élettartam (óra)	6 000 h	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Teljesítményfelvétel	14,0 W
Technikai adatok		Fényforrás árama (névleges)	100 mA
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Fényáram	856 lm	Felfutási idő 60%-os fényáramig	5–40 mp s
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Színérték X koordinátája (névleges)	463	Feszültség (névleges)	220–240 V
Színérték Y koordinátája (névleges)	420	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Szabályozható	Nem
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W		
Színvisszaadási index (CRI)	82		

Economy stick

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Rúd alakú
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6

Teljes terméknev	Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6
Full EOC	871829165863400
Rendelési kód	65863400
Cikkszám (12NC)	929689116701
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291658634
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291658641

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6	21,7 mm	155 mm	40,4 mm

