



Economy stick

Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6

Sparepære som gir et behagelig lys

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	6000 h
Av/på-syklus.	6000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	856 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	856 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	88 %
Fargepunkt X (nom.)	463
Fargepunkt Y (nom.)	420
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	61 lm/W
Fargegjengivelse (nom.)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.0 W
lyskildestrøm (nom.)	100 mA
Starttid (nom.)	0,3 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)	5 s

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)	40 s
Strømfaktor (nom)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829165863400
Produktnavn for bestilling	Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6
EAN/UPC – produkt	8718291658634
Bestillingskode	65863400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929689116701
Nettvekt (stykk)	0,065 kg

Warnings and safety

Economy stick

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6	21,7 mm	155 mm	40,4 mm

ESSENG Erp 14W WW E27 220-240V 50/60Hz

