



Economy stick

Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6

Energoozczędne źródło o długiej żywotności i niskim zużyciu energii. Jakość firmy Philips za niską cenę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	6000 h
Cykl załączania	6000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	1100 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1100 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	61 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Prąd lampy (Nom)	130 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829121675900
Nazwa produktu na zamówieniu	Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6
EAN/UPC-produkt	8718291216759
Kod zamówienia	21675900
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929689117001
Waga netto (szt.) SAP	0,070 kg

Economy stick

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6	36,0 mm	143 mm	48,4 mm

ESSENNG Erp 18W CDL E27 220-240V 50/60Hz

