



Softone

Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Energooszczędne źródło światła o bardzo małych rozmiarach. Ta niewielka lampa emituje delikatne białe światło, które uspokaja i daje poczucie komfortu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.


Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	65 %	
Nominalny okres eksploatacji	10 000 h		
Cykl Przelączania	30 000		
Trwałość Znamionowa (Godziny)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Dane techniczne oświetlenia		Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Strumień Świetlny	580 lm	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Zużycie energii	11,0 W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	463	Lamp Current (Nom)	80 mA
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	420	Czas uruchomienia (Nom)	1,0 s
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82		
		Układy sterowania i ściemnianie	
		Z możliwością przyciemniania	Nie
		Mechanika i korpus	
		Kształt bańki	A55 [A 55 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Pełna nazwa produktu	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829168206600

Kod zamówienia	68206600
Materiał Nr (12NC)	929689118507
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291682066
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291682073

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	56,0 mm	109,0 mm	45,5 mm

