



# Tornado T2

## Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Nagy teljesítményű energiatakarékos lámpa. Ez a lámpa a lehető legjobban ötvözi az alacsony energiaigényt és a rendkívül kis méretet. További előnye a különlegesen hosszú élettartam.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon poszívót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

### Termék adatok

| Általános információ                  |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Fejelés - foglalat                    | E14 [E14]                      |
| Névleges élettartam                   | 10 000 h                       |
| Kapcsolási ciklus                     | 10 000                         |
| Névleges élettartam (óra)             | 10 000 h                       |
| Lighting Technology                   | Compact Fluorescent Integrated |
| Technikai adatok                      |                                |
| Színkód                               | 827 [CCT of 2700K]             |
| Fényáram                              | 505 lm                         |
| Színmegjelölés                        | Meleg fehér (WW)               |
| Színérték X koordinátája (névleges)   | 463                            |
| Színérték Y koordinátája (névleges)   | 420                            |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 2700 K                         |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 62 lm/W                        |
| Színvisszaadási index (CRI)           | 82                             |

| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 65 %          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Működtetés és elektronika                                        |               |
| Hálózati frekvencia                                              | 50 or 60 Hz   |
| Bemeneti frekvencia                                              | 50 vagy 60 Hz |
| Teljesítményfelvétel                                             | 8,0 W         |
| Fényforrás árama (névleges)                                      | 60 mA         |
| Indulási idő (névleges)                                          | 0,3 s         |
| Teljesítménytényező (tört)                                       | 0.6           |
| Feszültség (névleges)                                            | 220-240 V     |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                                  |               |
| Szabályozható                                                    | Nem           |

# Tornado T2

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Mechanika és tokozás                 |                                        |
| Fényforrásbúra formája               | Spirál                                 |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                        |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)        | 2,0 mg                                 |
| Higanytartalom (Hg) (névleges)       | 1,5 mg                                 |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra       | 8 kWh                                  |
| Termékadatok                         |                                        |
| A termék megrendelési neve           | Tornado T2 8W WW E14 220-240V<br>1PF/6 |

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Teljes terméknev                    | Tornado T2 8W WW E14 220-240V<br>1PF/6 |
| Full EOC                            | 871829111716200                        |
| Rendelési kód                       | 11716200                               |
| Cikkszám (12NC)                     | 929689134302                           |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                      |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718291117162                          |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6                                      |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718291117179                          |

## Méretezett rajza

| Product                             | D (max) | C (max) | F (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6 | 47,5 mm | 96,5 mm | 40,5 mm |

