



Tornado T2

Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6

Nagy teljesítményű energiatakarékos lámpa. Ez a lámpa a lehető legjobban ötvözi az alacsony energiaigényt és a rendkívül kis méretet. További előnye a különlegesen hosszú élettartam.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon posztyót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Névleges élettartam	10 000 h
Kapcsolási ciklus	10 000
Névleges élettartam (óra)	10 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	741 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	463
Színérték Y koordinátája (névleges)	420
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítményfelvétel	12,0 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	5–40 mp s
Teljesítménytényező (tört)	0.6
Feszültség (névleges)	220–240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Tornado T2

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Spirál
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	12 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6

Teljes terméknev	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829111724700
Rendelési kód	11724700
Cikkszám (12NC)	929689134506
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291117247
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291117254

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

