



Tornado T2

Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is de beste combinatie van hoog energierendement en extra compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur (nom.)	10000 h
Schakelcyclus	10.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	741 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	741 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	88 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	463
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	65 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12.0 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Opstarttijd (nom.)	0,3 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.)	5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.)	40 s
Power Factor (nom.)	0.6
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,0 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	12 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871829111724700
Productnaam voor bestelling	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Product	8718291117247
Bestelcode	11724700
Local Code	TORN10Y12WE14
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929689134506
Netto gewicht (per stuk)	0,053 kg

Tornado T2

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

QSPIR-F Erp 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz

