



Tornado Esaver

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Lâmpada economizadora de alto desempenho. Esta lâmpada oferece a melhor combinação entre elevada eficiência energética e tamanho extra compacto. Outra vantagem adicional é a duração muito longa.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	10.000 h
Ciclo de comutação	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 h
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo Luminoso	705 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	313
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	337
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	58 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	12,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	90 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	5-40 s s
Fator de potência (Fração)	0.6
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Tornado Esaver

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada Espiral

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 2,0 mg

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 1,5 mg


Consumo de energia kWh/1000 h 12 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Nome do produto completo	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6
Código do produto completo	871829111720900
Código de encomenda	11720900
N.º material (12NC)	929689134602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291117209
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718291117216

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

