



# Softone Energy Saver 8 anni Globo

## Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4

Lampade decorative rivestite a risparmio energetico, a forma di globo, per le applicazioni di largo consumo. La famiglia di prodotti include lampadine a globo di diverse dimensioni, che consentono di sostituire in modo semplice la maggior parte delle lampade a incandescenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27 [E27]		57 lm/W
Durata nominale	10.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	30.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Durata specificata (ore)	10.000 ore	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Consumo energetico	23,0 W
Flusso luminoso	1.310 lm	Corrente lampada (Nom)	165 mA
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	10-100 s s
Coordinata cromatica Y (Nom)	337	Fattore di potenza (frazione)	0.6
Temperatura del colore correlata	6500 K		

## Softone Energy Saver 8 anni Globo

Tensione (Nom)	220-240 V
<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Dimmerabile	No
<b>Meccanica e corpo</b>	
Forma lampadina	G120 [G 120 mm]
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh

<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4
Nome completo prodotto	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4
Full EOC	871150046906901
Codice d'ordine	46906901
Codice materiale (12NC)	929689152001
Codice locale	PLEDPRO23CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500469069
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8710163405209

### Disegno tecnico



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	182 mm	48,2 mm

