



# Tornado espiral

## Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Lámpara de ahorro de energía de alto rendimiento. Esta lámpara ofrece la mejor combinación en eficiencia energética y tamaño extra compacto. Ventaja adicional de su vida útil muy prolongada.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.570 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	463
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	420
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	65 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	23,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	170 mA
Hora de inicio (nom.)	0,3 s
Factor de potencia (fracción)	0,6
Voltaje (nom.)	220-240 V
Controles y regulación	
Regulable	No

## Tornado espiral

### Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Espiral
----------------------	---------

### Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	--------------------------------------

Nombre completo del producto	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092594400
Código de pedido	92594400
Código 12NC	929689154101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900925944
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900925951

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

