



Tornado T2

Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Nagy teljesítményű energiatakarékos lámpa. Ez a lámpa a lehető legjobban ötvözi az alacsony energiaigényt és a rendkívül kis méretet. További előnye a különlegesen hosszú élettartam.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon poszívót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	65 %	
Névleges élettartam	10 000 h		
Kapcsolási ciklus	10 000		
Névleges élettartam (óra)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Fényáram	1 570 lm	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Teljesítményfelvétel	23,0 W
Színérték X koordinátája (névleges)	463	Fényforrás árama (névleges)	170 mA
Színérték Y koordinátája (névleges)	420	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színvisszaadási index (CRI)	82	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Nem

Tornado T2

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Spirál
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	23 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Teljes terméknev	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092594400
Rendelési kód	92594400
Cikkszám (12NC)	929689154101
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900925944
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900925951

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

