



Economy stick

Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnnyel.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Névleges élettartam (névleges)	6000 h
Kapcsolási ciklus	6000X

Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1390 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1390 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	88 %
A színérték X koordinátája (névleges)	313
A színérték Y koordinátája (névleges)	337
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	23.0 W
Fényforrás árama (névleges)	160 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,3 s

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (minimum)	5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum)	40 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.6
Feszültség (névleges)	220-240 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	23 kWh


Termékadatok	
Teljes termékkód	871829121681000
A termék megrendelési neve	Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6
EAN/UPC - termék	8718291216810
Rendelési kód	21681000
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929689156201
Nettó tömeg (darab)	0,072 kg

Economy stick

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsőes lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6	36,0 mm	160 mm	48,4 mm

ESSENNG Erp 23W CDL E27 220-240V 50/60Hz

