



Economic Circular

Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Sursă de iluminat cu consum redus de energie și formă circulară

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	6.000 ore
Ciclu de comutare	6.000
Durată de viață nominală (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	1.700 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	313
Coordonată cromatică Y (nom.)	337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	68 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent	24,0 W
Curent lampă (nom.)	190 mA
Timp de pornire (nom.)	0,3 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	5-40 s s
Factor de putere (fracție)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Economic Circular

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Circulară
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	5,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6
Numele complet al produsului	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Full EOC	871150031705610
Cod de comandă	31705610
Număr material (12NC)	929689187201
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500317056
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8711500317063

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6	17,5 mm	77,5 mm	227,2 mm

