



Softone Flame

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6

Lämpimän beigen värinen energiansäästölamppu

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	10 000 tuntia
Sytytys	30 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	10 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	496 lm
Värimerkki	Liekki
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	48 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz


Virrankulutus	11,0 W
Lampun virta (nim.)	80 mA
Syttymisaika (nim.)	1,0 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	A55 [A 55 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,0 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Koko tuotenimi	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6

Softone Flame

Full EOC	871829168209700
Tilauskoodi	68209700
Tuotekoodi (12NC)	929689198202
Paikallinen koodi	4925488
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291682097
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718291682103

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	56 mm	109,0 mm	45,5 mm

