



Eco Twister

ECO Twister 23W CDL E27 220-240V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	6.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	4.000
Vida útil promedio (horas)	6.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1.380 lm
Designación de color	Luz de día fría
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	60 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	77


LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	23 W
Corriente de la lámpara (nominal)	170 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,3 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	<2 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Controles y atenuación	
Regulable	No

Eco Twister

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Espiral
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	23 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ECO Twister 23W CDL E27 220-240V 1PF/12

Nombre del producto completo	ECO Twister 23W CDL E27 220-240V 1PF/12
Full EOC	871869643628800
Código del pedido	929689209301
N.º de material (12NC)	929689209301
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696436288
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718696436295

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 23W CDL E27 220-240V 1PF/12	60,0 mm	115,5 mm	50 mm

