



Economy Twister

EconomyTwister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister este o gamă de bază de lămpi fluorescente compacte, cu formă spiralată, care vă oferă fluxul luminos de care aveți nevoie. Acestea reduc cu până la 80 % consumul de energie în comparație cu becurile cu incandescență, au o durată de viață de 10 ori mai mare și generează lumină albă caldă.

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	6.000 ore
Ciclu de comutare	6.000
Durată de viață nominală (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	475 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	313
Coordonată cromatică Y (nom.)	337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W


Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent	8,0 W
Curent lampă (nom.)	60 mA
Timp de pornire (nom.)	0,3 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	5-40 s s
Factor de putere (fracție)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V

Economy Twister

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Spirală
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	EconomyTwister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Numele complet al produsului	EconomyTwister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871016340612100
Cod de comandă	40612100
Număr material (12NC)	929689218401
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163406121
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8710163406169

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	86,5 mm	40,5 mm

