



Economy Twister

EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6

La Economy Twister es una gama de lámparas compactas fluorescentes en espiral que proporcionan la potencia de luz que necesita. Se ahorra hasta un 80% de energía en comparación con las bombillas incandescentes, tiene una vida útil 10 veces más larga, y proporciona luz blanca cálida.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	6.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	6.000
Vida útil nominal (horas)	6.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	970 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	463
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	420
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	81
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	15,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	110 mA
Hora de inicio (nom.)	0,3 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	5 - 40 s s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Voltaje (nom.)	220-240 V

Economy Twister

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Espiral
----------------------	---------

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	---

Nombre completo del producto	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829121709100
Código de pedido	21709100
Código 12NC	929689218701
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291217091
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291217107

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

